

**HOLEX****Set de chei inelare duble, cotite, cromate, Număr de chei: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	615960 12
GTIN	4045197331380
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

**HOLEX** – Cu coadă ovală.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX** – Oțel crom-vanadiu, cromată.

**Livrare:**

Câte 1 cheie inelară dublă Cod 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

**Descriere tehnică**

Număr de chei	12
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	75 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate
Caracteristici nume produs	cromate

Tip produs

Cheie reglabilă

**Accesorii**Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii  
10X11 mm

615950 10X11

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii  
21X23 mm

615950 21X23

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii  
8X9 mm

615950 8X9

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii  
16X17 mm

615950 16X17

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii  
24X26 mm

615950 24X26

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii  
6X7 mm

615950 6X7

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii  
18X19 mm

615950 18X19

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii  
30X34 mm

615950 30X34

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii  
12X13 mm

615950 12X13

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii  
20X22 mm

615950 20X22

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii  
14X15 mm

615950 14X15

Chei inelare duble, cotite în adâncime Deschiderea cheii  
27X32 mm

615950 27X32