

**Chei inelare duble, cotite în adâncime, cromate, Deschiderea cheii: 32X36mm****Date comandă**

Numărul de comandă	615950 32X36
GTIN	4045197441799
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii ₁	32 mm
Ø maxim inel D ₁ max	48 mm
Ø maxim inel D ₂ max	52 mm
Deschiderea cheii ₂	36 mm
Lungime cheie L	410 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Suprafață	cromată
Caracteristici nume produs	cromate
Tip produs	Cheie reglabilă

