



Set de chei inelare duble, drepte, Număr de chei: 11



Date comandă

Numărul de comandă	617610 11
GTIN	4018754085224
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

STAHLWILLE – Cu coadă cu aderență, cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței. Inele subțiri, plate, pentru utilizare în spațiile cele mai înguste. Cu profil **AS-drive**.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE – Oțel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Conținut:

Câte 1 cheie inelară dublă Cod 617600 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

Descriere tehnică

Număr de chei	11
Dimensiuni deschidere chei	metric
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 20X22 mm	617600 20X22
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 12X13 mm	617600 12X13
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 6X7 mm	617600 6X7
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 16X17 mm	617600 16X17
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 30X34 mm	617600 30X34
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 21X24 mm	617600 21X24
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 10X11 mm	617600 10X11
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 14X15 mm	617600 14X15
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 18X19 mm	617600 18X19
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 27X32 mm	617600 27X32
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 8X9 mm	617600 8X9