

**Cheie inelară dublă, dreaptă, cromat, Deschiderea cheii: 14X15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	617950 14X15
GTIN	4045197441881
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

HOLEX – Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – Oțel crom-vanadiu, cromată.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii 1	14 mm
Deschiderea cheii 2	15 mm
Ø maxim inel D_1 max	21,5 mm
Ø maxim inel D_2 max	23 mm
Înălțime maximă inel $h_{1\max}$	7,5 mm
Lungime cheie L	159 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate

Caracteristici nume produs	cromat
Tip produs	Cheie reglabilă