



Cheie inelară dublă, dreaptă, fosfatat, Deschiderea cheii: 6X7 mm



Date comandă

Numărul de comandă	617900 6X7
GTIN	4045197385659
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

HOLEX – Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – Oțel crom-vanadiu, fosfatată.

Lungime cheie L: 100 mm

Ø maxim inel D₁ max: 10,5 mm

Ø maxim inel D₂ max: 12 mm

Înălțime maximă inel h_{1 max}: 4,5 mm

Descriere tehnică

Ø maxim inel D ₁ max	10,5 mm
Ø maxim inel D ₂ max	12 mm
Deschiderea cheii ₁	6 mm
Deschiderea cheii ₂	7 mm
Lungime cheie L	100 mm
Înălțime maximă inel h _{1 max}	4,5 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatat
Tip produs	Cheie reglabilă