



Cheie inelară dublă, dreaptă, fosfatat, Deschiderea cheii: 18X19 mm



Date comandă

Numărul de comandă	617900 18X19
GTIN	4045197385741
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

HOLEX – Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – Oțel crom-vanadiu, fosfatată.

Lungime cheie L: 184 mm

Ø maxim inel D₁ max: 26,5 mm

Ø maxim inel D₂ max: 27,6 mm

Înălțime maximă inel h_{1 max}: 9 mm

Descriere tehnică

Lungime cheie L	184 mm
Deschiderea cheii ₁	18 mm
Înălțime maximă inel h _{1 max}	9 mm
Ø maxim inel D ₁ max	26,5 mm
Deschiderea cheii ₂	19 mm
Ø maxim inel D ₂ max	27,6 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatat
Tip produs	Cheie reglabilă