

**Endoscop rigid, Ø 4 mm, Lungime de lucru (fără obiectiv): 145mm****Date comandă**

Numărul de comandă	492734 145
GTIN	
Clasa articolului	49C

**Descriere****Execuție:**

Adecat pentru utilizarea industrială datorită țevilor robuste din oțel aliat și a opticii de înaltă calitate. Sursele de lumină necesare sunt ușor de conectat prin racordul standard cu fibră optică (ACMI). Focalizare utilizând un inel rotitor la ocular. Reglarea ușoară a clarității în zonă apropiată și îndepărtată fără mișcarea endoscopului. Sistem optic cu lentilă puternică și luminozitate mare, cu corecție a culorii.

**Adaptat pentru:**

FlexiVision 100 cu cap de cameră HD Cod 492866.

**Livrare:**

Inclusiv obiectiv de schimb cu direcție de vizualizare 0°.

**Accesorii opționale:**

Surse de lumină LED Cod 492846 și Cod 462860.

**Notă:**

Datorită tuburilor culisante cu oglindă, direcția de vizualizare poate fi modificată la 70° sau 90°. La utilizarea cu tuburi cu oglindă, diametrul de lucru crește în funcție de tubul cu oglindă. Tuburi cu oglindă și obiective de schimb sunt disponibile la cerere.

**Descriere tehnică**

Direcția de privire	0 grad
Unghiul câmpului vizual	35 grad
Lungime de lucru (fără obiectiv)	145 mm
Ø sondei	4 mm
Caracteristici nume produs	Ø 4 mm
Tip produs	Endoscop

---

**Accesorii**

Sursă de lumină rece cu LED-uri Tip FX4000	492860 FX4000
Sursă de lumină cu LED	492846
Cablu din fibră de sticlă optică flexibil Lungime de lucru 1800 mm	492850 1800
Camera video CCD pentru endoscopie	492837