

**Endoscop rigid, Ø 5,5 mm, Lungime de lucru (fără obiectiv): 250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	492736 250
GTIN	
Clasa articolului	49C

**Descriere****Execuție:**

Adecat pentru utilizarea industrială datorită țevilor robuste din oțel aliat și a opticii de înaltă calitate. Sursele de lumină necesare sunt ușor de conectat prin racordul standard cu fibră optică (ACMI). Focalizare utilizând un inel rotitor la ocular. Reglarea ușoară a clarității în zonă apropiată și îndepărtată fără mișcarea endoscopului. Sistem optic cu lentilă puternică și luminozitate mare, cu corecție a culorii.

**Adaptat pentru:**

FlexiVision 100 cu cap de cameră HD Cod 492866.

**Livrare:**

Inclusiv obiectiv de schimb cu direcție de vizualizare 0°.

**Accesorii opționale:**

Surse de lumină LED Cod 492846 și Cod 462860.

**Notă:**

Datorită tuburilor culisante cu oglindă, direcția de vizualizare poate fi modificată la 70° sau 90°. La utilizarea cu tuburi cu oglindă, diametrul de lucru crește în funcție de tubul cu oglindă. Tuburi cu oglindă și obiective de schimb sunt disponibile la cerere.

**Descriere tehnică**

Direcția de privire	0 grad
Unghiul câmpului vizual	40 grad
Lungime de lucru (fără obiectiv)	250 mm
Ø sondei	5,5 mm
Caracteristici nume produs	Ø 5,5 mm
Tip produs	Endoscop

---

**Accesorii**

Camera video CCD pentru endoscopie	492837
Sursă de lumină cu LED	492846
Sursă de lumină rece cu LED-uri Tip FX4000	492860 FX4000
Cablu din fibră de sticlă optică flexibil Lungime de lucru 1800 mm	492850 1800