



Cheie inelară dublă, dreaptă, fosfatat, Deschiderea cheii: 8X9 mm



Date comandă

Numărul de comandă	617900 8X9
GTIN	4045197385666
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

HOLEX – Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – Oțel crom-vanadiu, fosfatată.

Lungime cheie L: 115 mm

Ø maxim inel D₁ max: 13,5 mm

Ø maxim inel D₂ max: 15 mm

Înălțime maximă inel h_{1 max}: 5,5 mm

Descriere tehnică

Înălțime maximă inel h _{1 max}	5,5 mm
Deschiderea cheii 2	9 mm
Lungime cheie L	115 mm
Ø maxim inel D ₂ max	15 mm
Ø maxim inel D ₁ max	13,5 mm
Deschiderea cheii 1	8 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatat
Tip produs	Cheie reglabilă