



Cheie inelară dublă, dreaptă, fosfatat, Deschiderea cheii: 18X21 mm



Date comandă

Numărul de comandă	617900 18X21
GTIN	4045197385758
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

HOLEX – Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – Oțel crom-vanadiu, fosfatată.

Lungime cheie L: 194 mm

Ø maxim inel D₁ max: 26,5 mm

Ø maxim inel D₂ max: 30,5 mm

Înălțime maximă inel h_{1 max}: 9,8 mm

Descriere tehnică

Deschiderea cheii ₂	21 mm
Lungime cheie L	194 mm
Ø maxim inel D ₂ max	30,5 mm
Înălțime maximă inel h _{1 max}	9,8 mm
Deschiderea cheii ₁	18 mm
Ø maxim inel D ₁ max	26,5 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatat
Tip produs	Cheie reglabilă