



Set de chei inelare duble, drepte, fosfatat, Număr de chei: 11



Date comandă

Numărul de comandă	617910 11
GTIN	4045197463845
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

HOLEX – Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – Oțel crom-vanadiu, fosfatată.

Conținut:

Câte 1 cheie inelară dublă Cod 617600 / 617900 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

Livrare:

Câte 1 cheie inelară dublă Cod 617600 / 617900 / 617950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

Descriere tehnică

Număr de chei	11
Dimensiuni deschidere chei	metric
Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatat
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 18X19 mm	617900 18X19
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 20X22 mm	617900 20X22
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 12X13 mm	617900 12X13
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 10X11 mm	617900 10X11
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 14X15 mm	617900 14X15
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 27X32 mm	617900 27X32
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 8X9 mm	617900 8X9
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 30X34 mm	617900 30X34
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 6X7 mm	617900 6X7
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 21X24 mm	617900 21X24
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 16X17 mm	617900 16X17