



Micro-endoscop rigid, Ø 2,7 mm, Lungime de lucru (fără obiectiv) (fără obiectiv): 95mm



Date comandă

Numărul de comandă	492746 95
GTIN	
Clasa articolului	49C

Descriere

Execuție:

Diametre mici pentru măsurarea pieselor mici.

Adecvat pentru utilizarea industrială datorită țevilor robuste din oțel aliat și a opticii de înaltă calitate. Sursele de lumină necesare sunt ușor de conectat prin racordul standard cu fibră optică (ACMI). Focalizare utilizând un inel rotitor la ocular. Reglarea ușoară a clarității în zonă apropiată și îndepărtată fără mișcarea endoscopului. Sistem optic cu lentilă puternică și luminozitate mare, cu corecție a culorii.

Adaptat pentru:

FlexiVision 100 cu cap de cameră HD Cod 492866.

Accesorii opționale:

Surse de lumină LED Cod 492846 și Cod 462860.

Notă:

Datorită tuburilor culisante cu oglindă, direcția de vizualizare poate fi modificată la 70° sau 90°. La utilizarea cu tuburi cu oglindă, diametrul de lucru crește în funcție de tubul cu oglindă. Tuburi cu oglindă și obiective de schimb sunt disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Direcția de privire	0 grad
Unghiul câmpului vizual	35 grad
Lungime de lucru (fără obiectiv)	95 mm
Ø sondei	2,7 mm
Caracteristici nume produs	Ø 2,7 mm

Tip produs

Endoscop

Accesorii

Sursă de lumină cu LED

492846

Cablul din fibră de sticlă optică flexibil Lungime de lucru
1800 mm

492850 1800

Cameră video CCD pentru endoscopie

492837

Sursă de lumină rece cu LED-uri Tip FX4000

492860 FX4000