



## Micro-endoscop rigid, Ø 2,7 mm, Lungime de lucru (fără obiectiv) (fără obiectiv): 185mm



### Date comandă

Numărul de comandă	492746 185
GTIN	
Clasa articolului	49C

### Descriere

#### Execuție:

Diametre mici pentru măsurarea pieselor mici.

Adecvat pentru utilizarea industrială datorită țevilor robuste din oțel aliat și a opticii de înaltă calitate. Sursele de lumină necesare sunt ușor de conectat prin racordul standard cu fibră optică (ACMI). Focalizare utilizând un inel rotitor la ocular. Reglarea ușoară a clarității în zonă apropiată și îndepărtată fără mișcarea endoscopului. Sistem optic cu lentilă puternică și luminozitate mare, cu corecție a culorii.

#### Adaptat pentru:

FlexiVision 100 cu cap de cameră HD Cod 492866.

#### Accesorii opționale:

Surse de lumină LED Cod 492846 și Cod 462860.

#### Notă:

Datorită tuburilor culisante cu oglindă, direcția de vizualizare poate fi modificată la 70° sau 90°. La utilizarea cu tuburi cu oglindă, diametrul de lucru crește în funcție de tubul cu oglindă. Tuburi cu oglindă și obiective de schimb sunt disponibile la cerere.

### Descriere tehnică

Direcția de privire	0 grad
Unghiul câmpului vizual	35 grad
Lungime de lucru (fără obiectiv)	185 mm
Ø sondei	2,7 mm
Caracteristici nume produs	Ø 2,7 mm

Tip produs

Endoscop

**Accesorii**

Cameră video CCD pentru endoscopie

492837

Sursă de lumină cu LED

492846

Sursă de lumină rece cu LED-uri Tip FX4000

492860 FX4000

Cablă din fibră de sticlă optică flexibil Lungime de lucru  
1800 mm

492850 1800