



Sondă FlexiScope 2 și 3 pentru camera de control cu mâner, vedere laterală, Ø 1,6 mm, Lungime sondă: 150mm



Date comandă

Numărul de comandă	492886 150
GTIN	2050001957115
Clasa articolului	49C

Descriere

Adaptat pentru :

FlexiVision 100 cu FlexiScope 3 mâner cameră Cod 492864.

Accesorii opționale:

Tub de protecție se oferă la cerere.

Direcția de privire: 90 grad

Unghiul câmpului vizual: 75 grad

Descriere tehnică

Lungime sondă	150 mm
Unghiul câmpului vizual	75 grad
Direcția de privire	90 grad
Ø sondei	1,6 mm
Caracteristici nume produs	Ø 1,6 mm
Tip produs	Sondă

Accesorii

Micro-endoscop rigid Lungime de lucru (fără obiectiv) (fără obiectiv) 95 mm	492746 95
Endoscop rigid Lungime de lucru (fără obiectiv) 145 mm	492734 145
Micro-endoscop rigid Lungime de lucru (fără obiectiv) (fără obiectiv) 185 mm	492746 185
Micro-endoscop flexibil Lungime de lucru (fără obiectiv) 500 mm	492758 500
Endoscop rigid Lungime de lucru (fără obiectiv) 355 mm	492738 355
Micro-endoscop flexibil Lungime de lucru (fără obiectiv) 500 mm	492756 500
Endoscop rigid Lungime de lucru (fără obiectiv) 250 mm	492736 250
Endoscop rigid Lungime de lucru (fără obiectiv) 250 mm	492738 250
Sursă de lumină rece cu LED-uri Tip FX4000	492860 FX4000
Endoscop rigid Lungime de lucru (fără obiectiv) 355 mm	492736 355
Micro-endoscop rigid Lungime de lucru (fără obiectiv) 160 mm	492744 160
Micro-endoscop rigid Lungime de lucru (fără obiectiv) 95 mm	492744 95
Sursă de lumină cu LED	492846
Endoscop rigid Lungime de lucru (fără obiectiv) 270 mm	492734 270
Micro-endoscop flexibil Lungime de lucru (fără obiectiv) 500 mm	492754 500