

**LENOX** **Carotă bimetă, Diametru: 76mm****Date comandă**

Numărul de comandă

589030 76

GTIN

082472300482

Clasa articolului

58Z

**Descriere**

Execuție:

Construcție robustă rezistentă la rupere cu dantură variabilă, din oțel special (bimetă). Bază întărită, rigidă este echipată cu filet și găuri de antrenare (de la Ø 32 mm) pentru prinderea sigură pe coadă. Calitatea înaltă a dinților HSS, geometria dinților și toleranțele de fabricație reduse garantează cea mai bună putere de tăiere și o durabilitate mărită. Dantură Vario 4,5 / 5,5 dinți per inch cu dantură întărită (Tough Teeth). Adâncime maximă de așchiere pentru toate Ref.40 mm. Stratul de acoperire optimizat reduce formarea căldurii. SPEED SLOT – Îndepărtare rapidă a corpului carotei datorită decupajelor în trepte.

Aplicație:

Pe mașini de găurit fixe (cu coloană), strunguri sau mașini de găurit manuale, electrice cu turație corespunzătoare. Pentru tăierea găurilor rotunde din material subțire până la gros, cu suprafața piesei plană sau arcuită. Recomandate pentru toate materialele precum oțel, oțel superior, alamă, cupru, fontă, metale ușoare, lemn, plăci de gips sau plastic etc. Aplicarea soluției pentru lubrifiere mărește durabilitatea (metale). Recomandate și pentru table subțiri de caroserie.

Recomandare:

Utilizarea de ulei de așchiere de ex. Cod 084205 Ref. 0,25 prelungește durabilitatea și permite un avans mai rapid de lucru.

Notă:

Tijele de prindere și carotele sunt compatibile cu toate celelalte carote bimetale uzuale, exceptând Bosch-SDS. Burghie pentru piatră, vezi nr. 788000. Carote din carbură pentru oțel vezi nr. 118400, 118500, 119000.

## Descriere tehnică

Diametru	76 mm
Turație recomandată oțel	115 min <sup>-1</sup>
Turație recomandată aluminiu	170 min <sup>-1</sup>
Turație recomandată INOX	55 min <sup>-1</sup>
Dinți per inch	4,5 / 5,5
Tip produs	Carote

## Accesorii

Dorn de fixare, Tip: 210L	589310 210L
Burghiu de centruire cu carbură, Tip: 6KT	589432 6KT
Dorn de fixare, Tip: 210S	589310 210S
Burghiu de centruire HSS, Tip: 6KT	589430 6KT