

LENOX **Carotă din carbură, Diametru: 19 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	589060 19
GTIN	082472302127
Clasa articolului	58Z

Descriere**Execuție:**

Dinți acoperiți cu carbură cu durabilitate ridicată.

Aplicație:

Pentru prelucrarea **maselor plastice armate cu fibre (GFK / CFK)**, plăcilor de ipsos, betonului, materialelor tip sandwich, lemnului de esență tare. **Dantură variabilă, 3 / 4 dinți per inch**, adâncime maximă de așchiere pentru toate dimensiunile **38 mm**. Loviturile și șocurile asupra tășurilor din carbură pot provoca ciobiri.

Notă:

Carotele diamantate pentru prelucrarea sticlei, dalelor, ceramicii etc. sunt disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Diametru	19 mm
Tip produs	Carote

Accesorii

Burghiu de centruire cu carbură Tip 6KT	589432 6KT
Dorn de fixare pentru schimbare rapidă Tip 30	589314 30
Burghiu de centruire HSS Tip 6KT	589430 6KT
Dorn de fixare Tip 30	589310 30