

**Cheie inelară dublă, dreaptă, cromat, Deschiderea cheii: 30X34mm****Date comandă**

Numărul de comandă	617950 30X34
GTIN	4045197463890
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

**HOLEX** – Cu coadă ovală.

**Standard:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX** – Oțel crom-vanadiu, cromată.

**Descriere tehnică**

Înălțime maximă inel $h_{1\max}$	13,8 mm
Deschiderea cheii $_1$	30 mm
Deschiderea cheii $_2$	34 mm
Ø maxim inel $D_1\max$	43 mm
Ø maxim inel $D_2\max$	48,5 mm
Lungime cheie L	328 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate

Caracteristici nume produs

cromat

Tip produs

Cheie reglabilă