

Garant**Set de carote, Tip: 19-68****Date comandă**

Numărul de comandă	589710 19-68
GTIN	4045197158765
Clasa articolului	51S

Descriere**Execuție:**

Set de carote bimetale cu diametre uzuale. Dantură variabilă HSS pentru funcționare silențioasă și durabilitate îndelungată.

Cu inserție din spumă dură ajustată pentru o fixare sigură și scoatere ușoară a carotei. Cutie stivuibilă pentru truse de scule.

Livrare:

Cutie din plastic rezistentă la șocuri cu carote bimetale, dornuri de fixare și burghie de centrare.

Descriere tehnică

Ø carote	19; 22; 29; 38; 44; 68 mm
Număr de dornuri de fixare	2
Număr de piese	12
Număr de burghie de centrare	4
Tip produs	Carote

Accesorii

Carotă bimetăl Diametru 22 mm	589010 22
Carotă bimetăl Diametru 19 mm	589010 19
Carotă bimetăl Diametru 68 mm	589010 68
Carotă bimetăl Diametru 44 mm	589010 44
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 23-2	630320 23-2
Carotă bimetăl Diametru 38 mm	589010 38
Carotă bimetăl Diametru 29 mm	589010 29
Burghiu de centruire HSS Tip 6KT	589428 6KT
Tijă de prindere Tip 210S	589305 210S
Tijă de prindere Tip 30	589305 30