



Chei șoc inelare, drepte, Deschiderea cheii: 80mm



Date comandă

Numărul de comandă	619000 80
GTIN	4018754023295
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță, cu corp scurt, puternică și capăt de lovire întărit.

Inel extrem de subțire, deschiderea cheii cu toleranță exactă pentru lucrări cu șuruburi în locuri înguste. Inelul este mai înalt decât piulițele standardizate, prin urmare cheia nu se agață. Mai puternic decât orice șurub.

Material:

Oțel aliat cu crom, vopsit verde.

Descriere tehnică

Lungime cheie L	440 mm
Deschiderea cheii	80 mm
Înălțimea capătului inelar h	57 mm
Ø inelului D	110 mm
Standard	DIN 7444
Proces producție	Forjate în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	lăcuit verde
Tip produs	Cheie reglabilă

