

**Set de chei inelare duble, drepte, cromat, Număr de chei: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	617960 11
GTIN	4045197463869
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

HOLEX – Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – Oțel crom-vanadiu, cromată.

Conținut:

Câte 1 cheie inelară dublă Cod 617600 / 617950: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x24; 27x32; 30x34

Descriere tehnică

Număr de chei	11
Dimensiuni deschidere chei	metric
Suprafață	cromate
Caracteristici nume produs	cromat
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 20X22 mm	617950 20X22
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 27X32 mm	617950 27X32
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 6X7 mm	617950 6X7
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 16X17 mm	617950 16X17
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 30X34 mm	617950 30X34
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 14X15 mm	617950 14X15
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 8X9 mm	617950 8X9
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 21X24 mm	617950 21X24
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 18X19 mm	617950 18X19
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 12X13 mm	617950 12X13
Cheie inelară dublă, dreaptă Deschiderea cheii 10X11 mm	617950 10X11