

Garant**Set de carote, Tip: 16-76****Date comandă**

Numărul de comandă	589710 16-76
GTIN	4045197158772
Clasa articolului	51S

Descriere**Execuție:**

Set de carote bimetale cu diametre uzuale. Dantură variabilă HSS pentru funcționare silențioasă și durabilitate îndelungată.

Cu inserție din spumă dură ajustată pentru o fixare sigură și scoatere ușoară a carotei. Cutie stivuibilă pentru truse de scule.

Livrare:

Cutie din plastic rezistentă la șocuri cu carote bimetale, dornuri de fixare și burghie de centrare.

Descriere tehnică

Ø carote	16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 68; 76 mm
Număr de dornuri de fixare	2
Număr de burghie de centrare	5
Număr de piese	19
Tip produs	Carote

Accesorii

Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4-2	630310 4-2
Carotă bimetă Diametru 51 mm	589010 51
Carotă bimetă Diametru 29 mm	589010 29
Carotă bimetă Diametru 76 mm	589010 76
Carotă bimetă Diametru 68 mm	589010 68
Carotă bimetă Diametru 25 mm	589010 25
Carotă bimetă Diametru 35 mm	589010 35
Carotă bimetă Diametru 22 mm	589010 22
Carotă bimetă Diametru 38 mm	589010 38
Carotă bimetă Diametru 32 mm	589010 32
Carotă bimetă Diametru 19 mm	589010 19
Carotă bimetă Diametru 16 mm	589010 16
Carotă bimetă Diametru 44 mm	589010 44
Burghiu de centruire HSS Tip 6KT	589428 6KT
Tijă de prindere Tip 210S	589305 210S
Tijă de prindere Tip 30	589305 30