

Garant**Set de carote, Tip: 19-121****Date comandă**

Numărul de comandă	589710 19-121
GTIN	4045197672100
Clasa articolului	51S

Descriere**Execuție:**

Set de carote bimetale cu diametre uzuale. Dantură variabilă HSS pentru funcționare silențioasă și durabilitate îndelungată.

Cu inserție din spumă dură ajustată pentru o fixare sigură și scoatere ușoară a carotei. Cutie stivuibilă pentru truse de scule.

Livrare:

Cutie din plastic rezistentă la șocuri cu carote bimetale, dornuri de fixare și burghie de centrare.

Descriere tehnică

Număr de piese	23
Număr de dornuri de fixare	2
Ø carote	19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 68; 76; 83; 92; 95; 105; 121 mm
Număr de burghie de centrare	5
Tip produs	Carote

Accesorii

Carotă bimetăl Diametru 57 mm	589010 57
Carotă bimetăl Diametru 19 mm	589010 19
Carotă bimetăl Diametru 44 mm	589010 44
Carotă bimetăl Diametru 92 mm	589010 92
Carotă bimetăl Diametru 95 mm	589010 95
Cutii pentru truse de chei tubulare Tip 4-2	630310 4-2
Carotă bimetăl Diametru 51 mm	589010 51
Carotă bimetăl Diametru 121 mm	589010 121
Carotă bimetăl Diametru 76 mm	589010 76
Carotă bimetăl Diametru 105 mm	589010 105
Carotă bimetăl Diametru 22 mm	589010 22
Carotă bimetăl Diametru 25 mm	589010 25
Carotă bimetăl Diametru 38 mm	589010 38
Carotă bimetăl Diametru 29 mm	589010 29
Carotă bimetăl Diametru 35 mm	589010 35
Carotă bimetăl Diametru 68 mm	589010 68
Carotă bimetăl Diametru 83 mm	589010 83
Burghiu de centruire HSS Tip 6KT	589428 6KT
Tijă de prindere Tip 210S	589305 210S
Tijă de prindere Tip 30	589305 30