

Garant GRIDLINE

Lampă cu LED pentru dulap mobil pentru scule fără coloane de susținere, Tip: 20**Date comandă**

Numărul de comandă	914870 20
GTIN	4045197893734
Clasa articolului	9GT

Descriere**Execuție:**

Unitate de iluminare completă cu corp de iluminat, cablu de conectare și brațe de susținere pentru montare pe coloanele de susținere ale dulapului mobil pentru scule și ale bancului de lucru cu roți. Un braț de susținere cu străpungere pentru trecerea cablului prin coloanele de susținere. Tehnologie LED fără întreținere, cu durată îndelungată de utilizare. Corpul de iluminat eficient din punct de vedere energetic este deosebit de omogen, fără efect de orbire și clipire, cu o culoare albă, neutră, a culorii și o temperatură a luminii de 4000 K.

Corpul de iluminat conține lămpi cu LED încorporate. LED-urile nu pot fi schimbate în lampă.

Adaptat pentru:

Panouri de tablă perforate Cod 914851; 914852 (nerecomandate pentru Ref. 222 și Ref. 444).

Livrare:

Lampă cu LED inclusiv alimentator, cu ștecăr Wieland pentru conectarea la prelungitor cu cablu, 2 brațe de susținere.

Notă:

Comandați și prelungitorul pentru cablu Cod 914890 Ref. DE pentru conexiunea la curent.

Descriere tehnică

Lățimea corpului lămpii	123 mm
Lungimea corpului lămpii	625 mm
Flux luminos	1700 lm

Putere absorbită	20 W
Alimentare cu energie	Cu alimentare de la rețea
Înălțimea corpului lămpii	33 mm
Cursa brațului de susținere	350 mm
Zonă ATEX	nu există
Tensiune nominală	250 V
Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Tip produs	Unitate de iluminare