

**Cheie inelară dublă, dreaptă, cromat, Deschiderea cheii: 20X22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	617950 20X22
GTIN	4045197441959
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

HOLEX – Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – Oțel crom-vanadiu, cromată.

Descriere tehnică

Înălțime maximă inel $h_{1\max}$	10,8 mm
Ø maxim inel $D_2\max$	32,4 mm
Deschiderea cheii $_1$	20 mm
Lungime cheie L	204 mm
Ø maxim inel $D_1\max$	29 mm
Deschiderea cheii $_2$	22 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate

Caracteristici nume produs

cromat

Tip produs

Cheie reglabilă