



## Cheie pentru demarator și bloc motor, Deschideri: 14X17mm



### Date comandă

Numărul de comandă	618000 14X17
GTIN	4018754022069
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Cheie inelară forjată în matriță, în formă de arc. Deschiderea cheii cu toleranță restrânsă. Coadă rezistentă la torsiune, cu profil dublu T. Cu profil **AS-drive**.

#### Aplicație:

În special pentru lucrări la blocul motor, de ex. montarea carburatorului, a alternatorului etc. și unde șuruburile și piulițele sunt greu de accesat cu cheile inelare normale.

#### Material:

Oțel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, cromată cu nichel; margini rotunjite (fără muchii ascuțite).

### Descriere tehnică

Deschiderea cheii <sub>2</sub>	17 mm
Ø inel D <sub>2</sub>	24,5 mm
Ø inel D <sub>1</sub>	21 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	14 mm
Lungimea cheii	179 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțimea capului H	7,5 mm
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom

Suprafață	cromat (protejat împotriva exfolierii)
AS-Drive pe partea inelului	da
Formă arc de cerc	da
Tip produs	Cheie reglabilă