

**Cheie inelară dublă, dreaptă, cromat, Deschiderea cheii: 21X24mm****Date comandă**

Numărul de comandă	617950 21X24
GTIN	4045197463876
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

HOLEX – Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – Oțel crom-vanadiu, cromată.

Descriere tehnică

Ø maxim inel D ₁ max	30,5 mm
Înălțime maximă inel h ₁ max	10,8 mm
Ø maxim inel D ₂ max	34,7 mm
Deschiderea cheii 1	21 mm
Deschiderea cheii 2	24 mm
Lungime cheie L	228 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate

Caracteristici nume produs

cromat

Tip produs

Cheie reglabilă