



Cheie inelară deschisă, Deschiderea cheii: 10X11 mm



Date comandă

Numărul de comandă	619200 10X11
GTIN	4018754021901
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță, cu inel întărit, prin urmare deosebit de robustă, deschideri ale cheii cu toleranță exactă. Capete înclinate la 10°.

Cu corp aderent cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței, deosebit de ușor de manevrat. Până la Ref. 12×14 mm cu inel hexagonal – de la Ref. 14×17 mm cu hexagon dublu.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Descriere tehnică

Înălțime maximă inel $h_{1\max}$	8,5 mm
Lungime cheie L	155 mm
Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	9 mm
Deschiderea cheii $_1$	10 mm
Ø maxim inel $D_2\max$	21,5 mm
Ø maxim inel $D_1\max$	19,5 mm
Deschiderea cheii $_2$	11 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Poziție inel	10 grad

Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat (protejat împotriva exfolierii)
Inel deschis	da
Tip produs	Cheie reglabilă