



Cheie inelară dublă, dreaptă, cromat, Deschiderea cheii: 27X32mm



Date comandă

Numărul de comandă	617950 27X32
GTIN	4045197463883
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

HOLEX – Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX – Oțel crom-vanadiu, cromată.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii 2	32 mm
Înălțime maximă inel $h_{1\max}$	12,8 mm
Ø maxim inel $D_2\max$	45,5 mm
Deschiderea cheii 1	27 mm
Ø maxim inel $D_1\max$	38,5 mm
Lungime cheie L	288 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	0 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate

Caracteristici nume produs

cromat

Tip produs

Cheie reglabilă