



Set de chei tubulare, pătrat 3/4 inch 16 buc.



Date comandă

Numărul de comandă	644000
GTIN	4018754080090
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.

Pătrat exterior conform DIN 3120-B 20 cu știft cu arc, locaș pătrat conform DIN 3120-D 20 cu gaură și cap de deblocare.

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Livrare:

10 chei tubulare hexagonale: Cod 644500 Ref. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 cap culisant: Cod 645500

1 articulație universală: 1 buc.

2 prelungitoare: Cod 645400 200 și 400 mm

1 clichet: Cod 645000

1 mâner: Cod 646200

Păstrare în: Casetă din tablă de oțel

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	3/4 inch
Număr de piese	16
Profil de antrenare	Bit hexagonal

Dimensiuni deschidere chei	metric
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	22-50 mm
Ambalaj	Casetă din tablă de oțel
Lungime	575 mm
Lățime	220 mm
Înălțime	86 mm
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Prelungitor 3/4 inch Lungimea totală 200 mm	645400 200
Bit hexagonal, 3/4 inch Deschiderea cheii 27 mm	644500 27
Cap de clichet, 3/4 inch fără mâner	645000
Bit hexagonal, 3/4 inch Deschiderea cheii 22 mm	644500 22
Bit hexagonal, 3/4 inch Deschiderea cheii 34 mm	644500 34
Cap alunecător fără mâner, 3/4 inch	645500
Bit hexagonal, 3/4 inch Deschiderea cheii 24 mm	644500 24
Bit hexagonal, 3/4 inch Deschiderea cheii 36 mm	644500 36
Mâner pentru 3/4 inch	646200
Bit hexagonal, 3/4 inch Deschiderea cheii 50 mm	644500 50
Bit hexagonal, 3/4 inch Deschiderea cheii 46 mm	644500 46
Bit hexagonal, 3/4 inch Deschiderea cheii 30 mm	644500 30
Bit hexagonal, 3/4 inch Deschiderea cheii 32 mm	644500 32
Prelungitor 3/4 inch Lungimea totală 400 mm	645400 400
Bit hexagonal, 3/4 inch Deschiderea cheii 41 mm	644500 41