



Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, cu încărcare Wireless, ID producător: GSR1860CW



Date comandă

Numărul de comandă	070247 GSR1860CW
GTIN	3165140867269
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Bosch Mașini de găurit cu acumulator

- **Mașini de găurit compacte, performante, cu acumulator, cu funcționare pe dreapta / stânga.**
- **Durabilitate mare datorită motorului CE fără perii (nu 070243).**
- **Cu Electronic Motor Protection (EMP) și Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru și pentru afișajul nivelului de încărcare a acumulatorului.**
- **Reglare a momentului de rotație în mai multe trepte pentru înșurubare precisă.**
- **Reglare electronică a turației pentru o găurire și înșurubare precise.**
- **Softgrip.**

KickBack-Control cu închidere automată în cazuri de blocare precum și cuplu unic de precizie și frână de motor. Mandrină de metal cu blocare automată 13mm. Moment de torsiune ridicat. Cu **sistem de încărcare Wireless**: Procedură automată de încărcare cu **tehnică de încărcare prin inducție** specială, cu protecție a acumulatorului. Este posibilă reechiparea cu modulul **Connectivity-**.

Livrare:

Inclusiv 2 acumulatoare Li-Ion, încărcător, geantă de transport, clips pentru centură, suport de biți.

Notă:

Începând de la Cod 073851 și 073866 găsiți acumulatori de schimb, seturi starter și încărcătoare.

Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Interfață: Încărcare fără cablu

Denumirea producătorului: GSR 18 V-60C

Model constructiv motor: Motor fără perii

Tensiunea acumulatorului: 18 V

Capacitate acumulator: 2 A·h

Moment maxim de rotație moale: 31 N·m

Moment maxim de rotație dur: 60 N·m

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s ²
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Denumirea producătorului	GSR 18 V-60C
Greutate	1,7 kg
Interval de turație treapta 1	0 - 600 min ⁻¹
Utilizare tipică	Heavy Duty
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Interval de turație treapta 2	0 - 1900 min ⁻¹
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Moment maxim de rotație dur	60 N·m
Interfață	Încărcare fără cablu
Model constructiv motor	Motor fără perii
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	38 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Capacitate acumulator	2 A·h
Tensiunea acumulatorului	18 V
Moment maxim de rotație moale	31 N·m

Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip acumulator, tensiune acumulator
B18-W V

073851 B18-W

Set starter încărcare wireless Tip GAL1830W

073862 GAL1830W