

Garant GRIDLINE

**Lampă cu LED pentru ToolTruck inclusiv coloane de susținere, Tip: 20****Date comandă**

Numărul de comandă	914873 20
GTIN	4045197893765
Clasa articolului	9GT

**Descriere****Execuție:**

Unitate de iluminare completă cu corp de iluminat, cablu de conectare și brațe de susținere pentru montare pe coloanele de susținere ale dulapului mobil pentru scule și ale bancului de lucru cu roți. Un braț de susținere cu străpungere pentru trecerea cablului prin coloanele de susținere. Tehnologie LED fără întreținere, cu durată îndelungată de utilizare. Corpul de iluminat eficient din punct de vedere energetic este deosebit de omogen, fără efect de orbire și clipire, cu o culoare albă, neutră, a culorii și o temperatură a luminii de 4000 K.

Corpul de iluminat conține lămpi cu LED încorporate. LED-urile nu pot fi schimbate în lampă.

**Adaptat pentru:**

Cod 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

**Livrare:**

Lampă cu LED inclusiv alimentator, cu ștecă Wieland pentru conectarea la prelungitor cu cablu, 2 brațe de susținere.

**Notă:**

Comandați și prelungitorul pentru cablu Cod 914890 Ref. DE pentru conexiunea la curent.

**Descriere tehnică**

Înălțimea corpului lămpii	33 mm
---------------------------	-------

Flux luminos	2800 lm
Lungimea corpului lămpii	1030 mm
Alimentare cu energie	Cu alimentare de la rețea
Lățimea corpului lămpii	123 mm
Putere absorbită	35 W
Cursa brațului de susținere	350 mm
Serie	ToolTruck
Zonă ATEX	nu există
Tensiune nominală	250 V
Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Tip produs	Unitate de iluminare

## Accesorii

Lampă cu LED pentru ToolTruckfără coloane de susținere Tip 20	914872 20
--	-----------