



## Set de chei tubulare, pătrat 3/4 inch 15 buc.



### Date comandă

Numărul de comandă	644200
GTIN	4045197609885
Clasa articolului	62A

### Descriere

#### Execuție:

**Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.**

Pătrat exterior conform DIN 3120-B 20 cu știft cu arc, locaș pătrat conform DIN 3120-D 20 cu gaură și cap de deblocare.

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

#### Livrare:

10 chei tubulare hexagonale: Cod 644550 Ref. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50

1 mâner tip T cu cap culisant: 1 buc.

1 articulație cardanică: 1 buc.

2 prelungitoare: 200 și 400 mm

1 clichet: 1 buc.

Păstrare în: Casetă din tablă de oțel

### Descriere tehnică

Număr de piese	15
Profil de antrenare	Bit hexagonal
Pătrat de antrenare	3/4 inch
Dimensiuni deschidere chei	metric
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	22-50 mm

Ambalaj	Casetă din tablă de oțel
Lungime	540 mm
Lățime	190 mm
Înălțime	80 mm
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Bit hexagonal, 3/4 inch Deschiderea cheii 50 mm	644550 50
Bit hexagonal, 3/4 inch Deschiderea cheii 27 mm	644550 27
Bit hexagonal, 3/4 inch Deschiderea cheii 46 mm	644550 46
Bit hexagonal, 3/4 inch Deschiderea cheii 32 mm	644550 32
Bit hexagonal, 3/4 inch Deschiderea cheii 41 mm	644550 41
Bit hexagonal, 3/4 inch Deschiderea cheii 24 mm	644550 24
Bit hexagonal, 3/4 inch Deschiderea cheii 34 mm	644550 34
Bit hexagonal, 3/4 inch Deschiderea cheii 36 mm	644550 36
Bit hexagonal, 3/4 inch Deschiderea cheii 22 mm	644550 22
Bit hexagonal, 3/4 inch Deschiderea cheii 30 mm	644550 30