

**Disc de precizie pentru rectificare pe circumferința exterioară DxAxH (mm),
50x40x16****Date comandă**

Numărul de comandă	595051
GTIN	9003176647469
Clasa articolului	53Y

Descriere**Execuție:**

Pietre de rectificat pe circumferința interioară ultraperformante din corindon nobil cu liant ceramic.

Aplicație:

Cu utilizare universală în procesul de rectificare pe circumferința interioară, de exemplu pentru șlefuirea găurilor străpunse, a ajustajelor.

Specificație:

97A802I5V112 Steel universal.

Forma: 5

Adâncime decupaje F 1: 13 mm

Descriere tehnică

Procedeu de șlefuire	Circumferința interioară
Material abraziv	Corindon special ultraperformant
Prescurtare pentru material abraziv	A
Specificație	97A802I5V112 Steel universal

Forma	5
Ø discurilor D	50 mm
Lățimea discului T	40 mm
Caracteristici nume produs	50×40×16
Ø găurii H	16 mm
Ø decupaje P	30 mm
Adâncime decupaje F 1	13 mm
Tip produs	Pietre de rectificat cilindric interior

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		