



## Cheie inelară deschisă, Deschiderea cheii: 12X14mm



### Date comandă

Numărul de comandă	619200 12X14
GTIN	4018754021932
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjată în matriță, cu inel întărit, prin urmare deosebit de robustă, deschideri ale cheii cu toleranță exactă. Capete înclinate la 10°.

Cu corp aderent cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței, deosebit de ușor de manevrat. Până la Ref. 12x14 mm cu inel hexagonal – de la Ref. 14x17 mm cu hexagon dublu.

#### Standard:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

### Descriere tehnică

Lungime cheie L	180 mm
Înălțime maximă inel $h_{1\max}$	9,5 mm
Ø maxim inel $D_2\max$	26 mm
Ø maxim inel $D_1\max$	24 mm
Deschiderea cheii $2$	14 mm
Deschiderea cheii $1$	12 mm
Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	10,5 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Poziție inel	10 grad

Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat (protejat împotriva exfolierii)
Inel deschis	da
Tip produs	Cheie reglabilă