

HOLEX**Sondă de endoscop, înclinabilă, flexibilă, Ø 4,5 mm, Lungime sondă: 3000mm**

Date comandă

Numărul de comandă	492944 3000
GTIN	4045197893789
Clasa articolului	42L

Descriere

Execuție:

2x cap de sondă rabatabil 180°: Sondă cu mâner și levier de comandă pentru rabatarea capului camerei în două direcții (maxim 2x180°). Pentru inspecția cavitațiilor în partea opusă direcției introducerii sondei, nu este necesară o oglindă de sondă suplimentară. O funcție de blocare pentru poziția de înclinare aleasă permite lucrul fără efort. Sondă completă prin tub de protecție cu inserție metalică, extrem de rezistentă. Unghiul câmpului vizual la 90°.

Cap de sondă robust, etanș la apă (IP67) din oțel special, cu LED-uri cu intensitate variabilă, albe. Direcție de vizualizare 0°.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Ideale pentru inspectarea spațiilor greu accesibile, cum ar fi în **domeniul auto:** motorul, cutia de viteze, rezervorul, caroseria, tabloul de bord, pentru expertiza tehnică. **Transport aerian:** motoare de propulsie, turbine, sisteme de conducte. **Construcții:** Evaluarea materialelor de construcție, daune produse de apă, invazii de dăunători. **Construcții de conducte:** cordoane de sudură, depistarea corpiilor străini, a scurgerilor. **Sisteme hidraulice:** cilindri, scurgeri. **Instalații de încălzire / sanitare / climatizare:** sobe, coșuri de fum, boilere, instalații de aer condiționat, sisteme de canalizare. **Combaterea dăunătorilor:** stupi de albine, cuiburi de viespi, cuiburi de păsări, roiuri de insecte. **Poliție, vamă:** controlul autovehiculelor, controlul mărfurilor.

Adaptat pentru:

Toate modelele de endoscop Cod 492923; 492924; 492925; 492928.

Notă:

Alte tipuri de sonde (până la 30 m) cu alt Ø al capului de sondă și direcții de vizualizare la cerere.

Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 67
Rezoluția camerei	640×480 px
Caracteristici nume produs	Ø 4,5 mm
Tip produs	Sondă