



## Cheie inelară deschisă, Deschiderea cheii: 11X13mm



### Date comandă

Numărul de comandă	619705 11X13
GTIN	4045197673367
Clasa articolului	62A

### Descriere

#### Execuție:

Forjată în matriță, cu inel întărit, prin urmare deosebit de robustă, deschideri ale cheii cu toleranță exactă. Capete înclinate la 10°.

Cu corp oval, aderent, foarte stabil. Până la Ref. 12×14 mm cu inel hexagonal – de la Ref. 14×17 mm cu hexagon dublu.

#### Standard:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

### Descriere tehnică

Ø maxim inel $D_1$ max	22,8 mm
Deschiderea cheii $1$	11 mm
Înălțime maximă inel $h_{1\max}$	8,5 mm
Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	10,5 mm
Lungime cheie L	174 mm
Deschiderea cheii $2$	13 mm
Ø maxim inel $D_2$ max	25,3 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Poziție inel	10 grad

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Cheie reglabilă