



Set de chei inelare, 18 bucăți, metrice / în inch



Date comandă

Numărul de comandă	619500
GTIN	4045197607416
Clasa articolului	62A

Descriere

Execuție:

Chei inelare hexagonale, cu suport cu hexagon exterior, clichet de precizie cu 60 de dinți, reversibil.

Aplicație:

Pentru înșurubarea flexibilă a piulițelor pe șuruburile prizoniere și prezoane. Pentru strângere la dreapta și la stânga.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Conținut:

Biți introduși, dimensiuni metrice: 8 buc. Ref. 8; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm

Biți introduși, dimensiuni imperiale: 8 buc. Ref. 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4 inch

Prelungitor cu alezaj: 1 buc. Ref. 75 mm

Clichet cu alezaj: 1 buc. / reversibil

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	8-19 mm
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	5/16-3/4 inch
Număr de piese	18
Număr de dinți clichet	60

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie tubulară