



## Ghete cu șireturi, antracit structură STAVANGER GORE II, S3 NB, Mărimea încălțărilor UE: 51



### Date comandă

Numărul de comandă	092781 51
GTIN	4044348487990
Clasa articolului	09C

### Descriere

#### Execuție:

Ghete cu șireturi structură STAVANGER GORE II cu membrană GORE-TEX® pentru un material de suprafață impermeabil la apă și care permite pielii să respire, din piele impermeabilă moale. Rezistență bună la acizi și leșii. Rezistență mare la tăiere și la solicitare mecanică. Talpă lată. Împiedică foarte bine alunecarea chiar și pe podele netede, ude și uleioase. Cu **amortizare la călcâi SECURA VARIO®** și rezistență la temperaturi înalte de până la cca 220 °C.

- **Limbă închisă.**
- **Pingea Perbunan Alpine, antracit.**
- **Protecție întărită a vârfurilor.**
- **Cârlige pentru șireturi.**
- **Carâmb ridicat.**
- **Bordură căptușită.**
- **Talpă interioară din piele naturală.**
- **Branț confortabil ERGO-COOL®.**

#### Execuție text publicitar:

Ghete cu șireturi structură STAVANGER GORE II cu membrană GORE-TEX® pentru un material de suprafață impermeabil la apă și care permite pielii să respire, din piele impermeabilă moale. Rezistență bună la acizi și leșii. Rezistență mare la tăiere și la solicitare mecanică. Talpă

lată. Împiedică foarte bine alunecarea chiar și pe podele netede, ude și uleioase. Rezistent la temperaturi de până la aprox. 220 °C.

- **Limbă închisă.**
- **Pingea Perbunan Alpine, antracit.**
- **Protecție întărită a vârfurilor.**
- **Cârlige pentru șireturi.**
- **Carâmb ridicat.**
- **Bordură căptușită.**
- **Talpă interioară din piele naturală.**
- **Branț confortabil ERGO-COOL®.**

**Standard:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Notă:**

Marfă depozitată cu mărimile de încălțăminte UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile de încălțăminte UE 36 – 51.

Variantă lată XB, Cod 092782. Include elementul de amortizare roșu și negru

**Notă text publicitar:**

Variantă lată XB, Cod 092782.

## Descriere tehnică

Comportamentul tăpii la căldură de contact (punctul de topire al tăpii)	Peste 200 °C
Mărimea încălțărilor UE	51
Izolație de protecție la frig	Până la -20°C
Protecție contra străpungerii	Oțel
Standard	Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
Clasa de protecție	S3
Material bombeu de protecție	Oțel
Caracteristici	Amortizare Vario®
Sex	Bărbați
Tip produs	Cizme de protecție