



### Cizme cu șiret, antracit STAVANGER Bau GORE II, S3 XB, Mărime încălțăminte UE: 47



#### Date comandă

Numărul de comandă	092782 47
GTIN	4044348293836
Clasa articolului	09C

#### Descriere

##### Execuție:

Ghete cu șireturi structură STAVANGER GORE II cu membrană GORE-TEX® pentru un material de suprafață impermeabil la apă și care permite pielii să respire, din piele impermeabilă moale. Rezistență bună la acizi și leșii. Rezistență mare la tăiere și la solicitare mecanică. Talpă lată. Împiedică foarte bine alunecarea chiar și pe podele netede, ude și uleioase. Cu **amortizare la călcâi SECURA VARIO®** și rezistență la temperaturi înalte de până la cca 220 °C.

- **Limbă închisă.**
- **Pingea Perbunan Alpine, antracit.**
- **Protecție întărită a vârfurilor.**
- **Cârlige pentru șireturi.**
- **Carâmb ridicat.**
- **Bordură căptușită.**
- **Talpă interioară din piele naturală.**
- **Branț confortabil ERGO-COOL®.**

##### Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

##### Notă:

## Fișă de date

Marfă depozitată, cu mărimile de încălțăminte UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile de încălțăminte UE 36 – 51.

Clasa de protecție: S3

Material bombeu de protecție: Oțel

Protecție contra străpungerii: Oțel

Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii): Peste 200 °C

Izolație de protecție la frig: până la -20 °C

Standard: Furnizarea de branțuri, tip testat conform DGUV Regula 191

### Descriere tehnică

Izolație de protecție la frig	până la -20 °C
Mărimea încălțărilor UE	47
Standard	Furnizarea de branțuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Material bombeu de protecție	Oțel
Protecție contra străpungerii	Oțel
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii)	Peste 200 °C
Clasa de protecție	S3
Caracteristici	Amortizare Vario®
Sex	Bărbați
Tip produs	Cizme de protecție