



Cizme cu șiret, antracit STAVANGER Bau GORE II, S3 XB, Mărime încălțăminte UE: 51



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 092782 51 |
| GTIN | 4044348488034 |
| Clasa articolului | 09C |

Descriere

Execuție:

Ghete cu șireturi structură STAVANGER GORE II cu membrană GORE-TEX® pentru un material de suprafață impermeabil la apă și care permite pielii să respire, din piele impermeabilă moale. Rezistență bună la acizi și leșii. Rezistență mare la tăiere și la solicitare mecanică. Talpă lată. Împiedică foarte bine alunecarea chiar și pe podele netede, ude și uleioase. Cu **amortizare la călcâi SECURA VARIO®** și rezistență la temperaturi înalte de până la cca 220 °C.

- **Limbă închisă.**
- **Pingea Perbunan Alpine, antracit.**
- **Protecție întărită a vârfurilor.**
- **Cârlige pentru șireturi.**
- **Carâmb ridicat.**
- **Bordură căptușită.**
- **Talpă interioară din piele naturală.**
- **Branț confortabil ERGO-COOL®.**

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Notă:

Marfă depozitată, cu mărimile de încălțăminte UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile de încălțăminte UE 36 – 51.

Clasa de protecție: S3

Material bombeu de protecție: Oțel

Protecție contra străpungerii: Oțel

Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii): Peste 200 °C

Izolație de protecție la frig: până la -20 °C

Standard: Furnizarea de branțuri, tip testat conform DGUV Regula 191

Descriere tehnică

| | |
|---|--|
| Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) | Peste 200 °C |
| Standard | Furnizarea de branțuri, tip testat conform DGUV Regula 191 |
| Protecție contra străpungerii | Oțel |
| Clasa de protecție | S3 |
| Mărimea încălțărilor UE | 51 |
| Material bombeu de protecție | Oțel |
| Izolație de protecție la frig | până la -20 °C |
| Caracteristici | Amortizare Vario® |
| Sex | Bărbați |
| Tip produs | Cizme de protecție |