



Chei inelare duble, drepte, pentru șuruburi Torx®, Profil Torx®: E6XE8



Date comandă

Numărul de comandă	619400 E6XE8
GTIN	4018754022342
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță, formă dreaptă. Capete plate și inele subțiri pentru locuri înguste. Corp cu profil dublu T.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat cu nichel.

Lungime cheie L: 115,5 mm

Ø maxim inel D₁ max: 9,6 mm

Ø maxim inel D₂ max: 11,6 mm

Înălțime maximă inel h_{1 max}: 4,5 mm

Înălțime maximă inel h_{2 max}: 5,5 mm

Descriere tehnică

Torx®-Profil ₂	E8
Ø maxim inel D ₁ max	9,6 mm
Ø maxim inel D ₂ max	11,6 mm
Înălțime maximă inel h _{2 max}	5,5 mm
Înălțime maximă inel h _{1 max}	4,5 mm
Lungime cheie L	115,5 mm
Torx®-Profil ₁	E6
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Tip produs	Chei reglabilă

