

**Cheie inelară deschisă, Deschiderea cheii: 12X14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	619705 12X14
GTIN	4045197673374
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță, cu inel întărit, prin urmare deosebit de robustă, deschideri ale cheii cu toleranță exactă. Capete înclinate la 10°.

Cu corp oval, aderent, foarte stabil. Până la Ref. 12×14 mm cu inel hexagonal – de la Ref. 14×17 mm cu hexagon dublu.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Ø maxim inel D ₁ max	22,8 mm
Deschiderea cheii ₁	12 mm
Înălțime maximă inel h ₂ max	10,5 mm
Deschiderea cheii ₂	14 mm
Lungime cheie L	174 mm
Ø maxim inel D ₂ max	25,3 mm
Înălțime maximă inel h ₁ max	8,5 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Poziție inel	10 grad

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Cheie reglabilă