



## Cheie inelară deschisă, Deschiderea cheii: 19X22mm



### Date comandă

Numărul de comandă	619200 19X22
GTIN	4018754021970
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjată în matriță, cu inel întărit, prin urmare deosebit de robustă, deschideri ale cheii cu toleranță exactă. Capete înclinate la 10°.

Cu corp aderent cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței, deosebit de ușor de manevrat. Până la Ref. 12×14 mm cu inel hexagonal – de la Ref. 14×17 mm cu hexagon dublu.

#### Standard:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

### Descriere tehnică

Deschiderea cheii $1$	19 mm
Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	15 mm
Lungime cheie L	230 mm
Înălțime maximă inel $h_{1\max}$	13 mm
Deschiderea cheii $2$	22 mm
Ø maxim inel $D_1\max$	33 mm
Ø maxim inel $D_2\max$	37 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Poziție inel	10 grad

Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat (protejat împotriva exfolierii)
Inel deschis	da
Tip produs	Cheie reglabilă