



Chei inelare duble, drepte, pentru șuruburi Torx®, Profil Torx®: E14XE18



Date comandă

Numărul de comandă	619400 E14XE18
GTIN	4018754022366
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță, formă dreaptă. Capete plate și inele subțiri pentru locuri înguste. Corp cu profil dublu T.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat cu nichel.

Lungime cheie L: 185 mm

Ø maxim inel D₁ max: 17,8 mm

Ø maxim inel D₂ max: 22,5 mm

Înălțime maximă inel h_{1 max}: 8 mm

Înălțime maximă inel h_{2 max}: 9,5 mm

Descriere tehnică

Ø maxim inel D ₁ max	17,8 mm
Torx®-Profil ₂	E18
Lungime cheie L	185 mm
Înălțime maximă inel h _{1 max}	8 mm
Ø maxim inel D ₂ max	22,5 mm
Torx®-Profil ₁	E14
Înălțime maximă inel h _{2 max}	9,5 mm
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Tip produs	Chei reglabilă

