

**HOLEX****Cheie inelară deschisă, Deschiderea cheii: 17X19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	619705 17X19
GTIN	4045197673398
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță, cu inel întărit, prin urmare deosebit de robustă, deschideri ale cheii cu toleranță exactă. Capete înclinate la 10°.

Cu corp oval, aderent, foarte stabil. Până la Ref. 12×14 mm cu inel hexagonal – de la Ref. 14×17 mm cu hexagon dublu.

**Standard:****DIN 3118 / ISO 3318****Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Lungime cheie L	213 mm
Înălțime maximă inel $h_{1\max}$	12 mm
Ø maxim inel $D_1\max$	31,2 mm
Deschiderea cheii $2$	19 mm
Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	13 mm
Ø maxim inel $D_2\max$	33,3 mm
Deschiderea cheii $1$	17 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Poziție inel	10 grad

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Cheie reglabilă