


**Disc pentru rectificare de precizie pe circumferința interioară DxAxH (mm), 32x32x10****Date comandă**

Numărul de comandă	595034
GTIN	9003176647421
Clasa articolului	53Y

**Descriere****Execuție:**

**Pietre de rectificat pe circumferința interioară ultraperformante din corindon nobil cu liant ceramic.**

**Aplicație:**

Cu utilizare universală în procesul de rectificare pe circumferința interioară, de exemplu pentru șlefuirea găurilor străpunse, a ajustajelor.

**Specificație:**

**97A802I5V112 Steel universal.**

Forma: 5

Adâncime decupaje F 1: 16 mm

**Descriere tehnică**

Procedeu de șlefuire	Circumferința interioară
Material abraziv	Corindon special ultraperformant
Prescurtare pentru material abraziv	A
Specificație	97A802I5V112 Steel universal

Forma	5
Ø discurilor D	32 mm
Lățimea discului T	32 mm
Caracteristici nume produs	32×32×10
Ø găurii H	10 mm
Ø decupaje P	18 mm
Adâncime decupaje F 1	16 mm
Tip produs	Pietre de rectificat cilindric interior

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		