



Cheie inelară deschisă, Deschiderea cheii: 24X27mm



Date comandă

Numărul de comandă	619200 24X27
GTIN	4018754022007
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță, cu inel întărit, prin urmare deosebit de robustă, deschideri ale cheii cu toleranță exactă. Capete înclinate la 10°.

Cu corp aderent cu profil dublu T. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței, deosebit de ușor de manevrat. Până la Ref. 12×14 mm cu inel hexagonal – de la Ref. 14×17 mm cu hexagon dublu.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Descriere tehnică

Ø maxim inel D ₁ max	40,5 mm
Ø maxim inel D ₂ max	44,5 mm
Lungime cheie L	270 mm
Deschiderea cheii ₂	27 mm
Înălțime maximă inel h ₁ max	16 mm
Înălțime maximă inel h ₂ max	17,5 mm
Deschiderea cheii ₁	24 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Poziție inel	10 grad

Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat (protejat împotriva exfolierii)
Inel deschis	da
Tip produs	Cheie reglabilă