



## Chei inelare duble, drepte, pentru șuruburi Torx®, Profil Torx®: E20XE24



### Date comandă

Numărul de comandă	619400 E20XE24
GTIN	4018754022373
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjată în matriță, formă dreaptă. Capete plate și inele subțiri pentru locuri înguste. Corp cu profil dublu T.

#### Material:

Oțel aliat cu crom, cromat cu nichel.

Lungime cheie L: 227 mm

Ø maxim inel D<sub>1</sub> max: 24,7 mm

Ø maxim inel D<sub>2</sub> max: 29,2 mm

Înălțime maximă inel h<sub>1 max</sub>: 10,5 mm

Înălțime maximă inel h<sub>2 max</sub>: 12,5 mm

### Descriere tehnică

Înălțime maximă inel h <sub>2 max</sub>	12,5 mm
Ø maxim inel D <sub>2</sub> max	29,2 mm
Lungime cheie L	227 mm
Torx®-Profil <sub>1</sub>	E20
Torx®-Profil <sub>2</sub>	E24
Înălțime maximă inel h <sub>1 max</sub>	10,5 mm
Ø maxim inel D <sub>1</sub> max	24,7 mm
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel aliat cu crom
Tip produs	Chei reglabilă

