

**Cheie inelară deschisă, Deschiderea cheii: 19X22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	619705 19X22
GTIN	4045197673404
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță, cu inel întărit, prin urmare deosebit de robustă, deschideri ale cheii cu toleranță exactă. Capete înclinate la 10°.

Cu corp oval, aderent, foarte stabil. Până la Ref. 12×14 mm cu inel hexagonal – de la Ref. 14×17 mm cu hexagon dublu.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii d_1	19 mm
Înălțime maximă inel $h_{1\max}$	13 mm
Deschiderea cheii d_2	22 mm
Ø maxim inel $D_2\max$	38,4 mm
Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	14 mm
Lungime cheie L	228 mm
Ø maxim inel $D_1\max$	33,4 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Poziție inel	10 grad

Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Cheie reglabilă