



Set de chei tubulare, pătrat, 1 inch 14 buc.



Date comandă

Numărul de comandă	646500
GTIN	4018754080175
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / DIN 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat exterior conform DIN 3120-B 25 cu știft cu arc.

Locașuri pătrate conform DIN 3120-D 25 cu gaură și cap de deblocare.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M30 – M52.

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Livrare:

4 chei tubulare bi-hexagonale: câte 1 buc. Cod 647000 Ref. 46; 50; 55; 60

4 chei tubulare hexagonale: câte 1 buc. Cod 647100 Ref. 65; 70; 75; 80

1 articulație universală: 1 buc.

1 cap culisant: Cod 648200

1 mâner: Cod 648700

2 prelungitoare: câte 1 buc. Cod 648000 Ref. 200; 410

1 cap clichet: Cod 647500

Păstrare în: Casetă din tablă de oțel

Înălțime: 122 mm

Pătrat de antrenare: 1 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 65-80 mm

Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale: 46-60 mm

Descriere tehnică

Număr de piese	14
----------------	----

Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Pătrat de antrenare	1 inch
Dimensiuni deschidere chei	metric
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	65-80 mm
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	46-60 mm
Ambalaj	Casetă din tablă de oțel
Lungime	785 mm
Lățime	200 mm
Înălțime	122 mm
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Cap alunecător, 1 inch fără mâner	648200
Prelungitor, 1 inch Lungimea totală 200 mm	648000 200
Bit hexagonal, 1 inch Deschiderea cheii 80 mm	647100 80
Bit bi-hexagonal, 1 inch Deschiderea cheii 55 mm	647000 55
Bit hexagonal, 1 inch Deschiderea cheii 70 mm	647100 70
Mâner pentru 1 inch	648700
Bit bi-hexagonal, 1 inch Deschiderea cheii 60 mm	647000 60
Bit bi-hexagonal, 1 inch Deschiderea cheii 46 mm	647000 46
Prelungitor, 1 inch Lungimea totală 410 mm	648000 410
Bit bi-hexagonal, 1 inch Deschiderea cheii 50 mm	647000 50
Bit hexagonal, 1 inch Deschiderea cheii 65 mm	647100 65
Bit hexagonal, 1 inch Deschiderea cheii 75 mm	647100 75
Cap de clichet, 1 inch fără mâner	647500